

# KÖSTER CRISIN CREME

## KONTAKT



### Ergänzungsprodukte:

- KÖSTER KB-Fix 5
- KÖSTER Sperrmörtel WU
- KÖSTER Polysil TG 500
- KÖSTER NB 1
- KÖSTER Sanierputz
- KÖSTER Feinputz

**KÖSTER**  
Abdichtungssysteme

Köster Luxembourg  
info@koester.lu - www.koester.lu  
Tel: +352750786




- Durchfeuchtungsgrad bis 95%
- lösungsmittelfrei
- auch bei hohen Salzgehalten



# ANWENDUNG & VORTEILE

## KÖSTER CRISIN CREME

### ANWENDUNG & VORTEILE




Die Bohrungen haben einen Durchmesser von 14 mm und werden horizontal in die unterste Lagerfuge bis 3 cm vor Mauerwerksende gesetzt und durch Wasserspülung oder Druckluft gereinigt.

Der Bohrlochabstand beträgt grundsätzlich 10 cm.



Nachfolgend wird KÖSTER Crisin Creme aus den Kartuschen mit Hilfe der KÖSTER Handpresse (310 ml Kartusche) oder der KÖSTER Kartuschenpresse (600 ml Schlauchbeutel) mit aufgesetztem Injektionsrohr eingepresst.



Sofort anschließend können die Bohrlöcher mit KÖSTER KB-Fix 5 oberflächenbündig verschlossen werden.

### Alle Vorteile auf einen Blick:

- + patentiertes Verfahren
- + einfache Verarbeitung
  - > keine Elektro- oder Druckluftgeräte erforderlich
  - > mit Hand-Drucksprüheräten verarbeitbar
- + sichere Anwendung
  - > bis 95 % Durchfeuchtungsgrad einsetzbar
  - > nach WTA geprüft
- + umfassende Einsatzgebiete
  - > für alle gängigen, kapillaraktiven Baustoffe
  - > unabhängig vom Salzgehalt einsetzbar
- + optimale Eigenschaften
  - > hoher, konzentrierter Wirkstoffanteil
  - > große Ergiebigkeit
  - > hohes Eindringvermögen
  - > bildet keine bauschädlichen Salze
- + nachhaltige Hydrophobierung gegen kapillaren Wassertransport

